

Kunststoffschlauch PUN

Teilenummer: 553573

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Außen-Ø	3 mm...16 mm
Innen-Ø	2 mm...11 mm
Schlaucheigenschaften	energiekettentauglich
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.95 bar...30 bar
Zulassung	TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0506 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Reinraumklasse	Statisch installiertes Element, keine sinnvolle Bewertung möglich nach ISO 14644-1
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-35 °C...60 °C
Farbe	blau braun gelb grün natur rot schwarz silber transluzent blau transluzent gelb transluzent grün transluzent rot transluzent schwarz weiß
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)