

Kunststoffschlauch PAN

Teilenummer: 553610

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Außen-Ø | 4 mm...16 mm |
| Innen-Ø | 2.5 mm...12 mm |
| Entspricht Norm | DIN 73378-PA12-PHL |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0.95 bar...35 bar |
| Zulassung | TÜV |
| Zertifikat ausstellende Stelle | B 013277 0506 00 |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Mineralöl |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Reinraumklasse | Statisch installiertes Element, keine sinnvolle Bewertung möglich nach ISO 14644-1 |
| Umgebungstemperatur | -60 °C...100 °C |
| Farbe | blau braun gelb grün natur rot schwarz silber weiß |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Schlauch | PA12-P TPE-A |