

Kunststoffschlauch PLN

Teilenummer: 553850

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Ø	4 mm...16 mm
Innen-Ø	2.9 mm...12 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.95 bar...14 bar
Zulassung	TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0506 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] Wasser (flüssig, eisfrei)
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Reinraumklasse	Statisch installiertes Element, keine sinnvolle Bewertung möglich nach ISO 14644-1
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-30 °C...80 °C
Farbe	blau braun gelb grün natur rot schwarz silber weiß
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	PE