


# Ausgangsmodul CECX-A-4A-V

Teilenummer: 553976

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Zulassung	c UL us - Listed (OL)
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Leistungsaufnahme 24 V	1,9 W
Leistungsaufnahme 5 V	0,3 W
Umgebungstemperatur	5 ... 55 °C
Lagertemperatur	-40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 - 95 %
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Produktgewicht	132 g
Unempfindlichkeitsprüfung gegen Schwingungen	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Unempfindlichkeitsprüfung gegen Schock	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (Halbsinus)
Elektrische Anschlusstechnik E/A	Buchsenleiste, Raster 5,08 mm
Analoge Eingänge, Galvanische Trennung	nein
Analoge Ausgänge, Anzahl	4
Analoge Ausgänge, Auflösung	12 bit
Analoge Ausgänge, max. Bürdenwiderstand	$\geq 1.000 \text{ Ohm}$
Analoge Ausgänge, Signalbereich	$\pm 10 \text{ V}$
Analoge Ausgänge, Wandlungszeit	1 ms
Analoge Ausgänge, Wert des niederwertigsten Bits (LSB)	5,32 mV
Analoge Ausgänge, absolute Genauigkeit bei 25 °C	$\pm 0,15\%$