


# Anschlussleiste VABM-C8-12E-G14-8-M1

Teilenummer: 557657

FESTO



## Datenblatt

| Merkmale                                | Wert                              |
|---|-----------------------------------|
| Rastermaß                               | 12 mm                             |
| Max. Anzahl Ventilplätze                | 8                                 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK      | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität                        | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung | 0.6 Nm                            |
| Max. Anziehdrehmoment Wandmontage       | 5 Nm                              |
| Produktgewicht                          | 687 g                             |
| Pneumatischer Anschluss 1               | G1/4                              |
| Pneumatischer Anschluss 3               | G1/4                              |
| Pneumatischer Anschluss 5               | G1/4                              |
| Werkstoff-Hinweis                       | RoHS konform                      |
| Werkstoff Anschlussleiste               | Aluminium-Knetlegierung           |