

Axialbausatz
EAMM-A-K48-70A
Teilenummer: 557985

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	14.5 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	12.5 Nm
Produktgewicht	260 g
Schnittstellencode Aktuator	K48
Schnittstellencode Motor In	70A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform