

# Axialbausatz EAMM-A-K48-100A

Teilenummer: 557987

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	800 g
Schnittstellencode Aktuator	K48
Schnittstellencode Motor In	100A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform