

Kupplung EAMD-32-32-11-16X20

Teilenummer: 558001

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	11 mm
Aufnahmedurchmesser 2	16 mm
Baugröße	32
Nennlänge	32 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	14.5 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	12.5 Nm
Produktgewicht	126 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform