

Kupplung EAMD-67-82-24-32X32-U

Teilenummer: 558009

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	24 mm
Aufnahmedurchmesser 2	32 mm
Baugröße	67
Nennlänge	82 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	831 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	143 Nm
Produktgewicht	1559 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform