


Motorflansch
EAMF-A-38B-40A
Teilenummer: 558175

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	43 g
Schnittstellencode Motor In	40A
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	38B
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform