

# Steckverschraubung NPQM-D-G14-Q12-P10

Teilenummer: 558667

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                   | Standard                                                            |
| Nennweite                                  | 8 mm                                                                |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen           | Dichtring                                                           |
| Bauform                                    | gerade Form                                                         |
| Gebindegröße                               | 10                                                                  |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip                                                   |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                              |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium         | Geölter Betrieb möglich                                             |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Umgebungstemperatur                        | -20 °C...70 °C                                                      |
| Nenn-Anziehdrehmoment                      | 7.5 Nm                                                              |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment         | ± 20 %                                                              |
| Produktgewicht                             | 26.2 g                                                              |
| Befestigungsart                            | Außensechskant SW19<br>Innensechskant SW8                           |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | Außengewinde G1/4                                                   |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außen-Ø 12 mm                                          |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform                                                        |
| Werkstoff Gehäuse                          | Messing, vernickelt                                                 |
| Werkstoff Schlauchdichtung                 | NBR                                                                 |