

Steckhülse NPQM-D-S10-E-P10

Teilenummer: 558814

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	8 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...70 °C
Produktgewicht	11 g
Pneumatischer Anschluss 1	Steckhülse QS-10
Pneumatischer Anschluss 2	Steckhülse QS-10
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing, vernickelt