


Anschlussleitung VMPAL-KM-S-SD25-IP67-5

Teilenummer: 560420

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Produktgewicht	1195 g
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Stecker
Kabellänge	5 m
Leitungseigenschaft	Standard
Min. Kabel-Biegeradius	122 mm
Kabeldurchmesser	10.2 mm
Kabelaufbau	25 x 0,34 mm ²
Schutzart	IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 °C...80 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC