


Axialbausatz EAMM-A-S48-57A

Teilenummer: 560687

☆ Kernprogramm

passend für Elektrische Antriebe.

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	6,5 Nm
Produktgewicht	580 g
Schnittstellencode Aktuator	S48
Schnittstellencode Motor In	57A
Werkstoffhinweis	RoHS konform