


Einspeisemodul VMPAL-SP-QS10

Teilenummer: 560951

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	23.2 mm
Länge	107.3 mm
Integrierte Funktion	mit Elektrikverkettung
Ventilinselaufbau	Ventilgrößen mischbar
Betriebsdruck	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Steuerdruck	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	50 g
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Einspeisemodul	Aluminium-Knetlegierung PA-verstärkt