

# Platte VMPAL-EU

Teilenummer: 560955

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Breite	18.7 mm
Länge	107.3 mm
Integrierte Funktion	Flächenschalldämpfer
Ventilinselaufbau	Ventilgrößen mischbar
Betriebsdruck	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	60 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Platte	PA