

# Platte VMPAL-EG

Teilenummer: 560956

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                     | Wert                                   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Breite                                      | 20.5 mm                                |
| Länge                                       | 107.3 mm                               |
| Integrierte Funktion                        | gefasste Abluft                        |
| Ventilinselaufbau                           | Ventilgrößen mischbar                  |
| Betriebsdruck                               | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Druckregelbereich                           | 0.5 bar...5 bar                        |
| Eingangsdruck 1                             | 0.5 bar...10 bar                       |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK          | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung     |
| LABS-Konformität                            | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Umgebungstemperatur                         | -5 °C...50 °C                          |
| Produktgewicht                              | 30 g                                   |
| Pneumatischer Anschluss 3/5 zusammengefasst | für Cartridge 20 mm                    |
| Werkstoff-Hinweis                           | RoHS konform                           |
| Werkstoff Platte                            | PA                                     |