

Platte VMPAL-EG-QS3/8"

Teilenummer: 560959

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	20.5 mm
Länge	107.3 mm
Integrierte Funktion	gefasste Abluft
Ventilinselaufbau	Ventilgrößen mischbar
Betriebsdruck	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Druckregelbereich	0.5 bar...5 bar
Eingangsdruck 1	0.5 bar...10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	60 g
Pneumatischer Anschluss 3/5 zusammengefasst	für Schlauch Außen-Ø 3/8"
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Platte	PA