

# Blindstopfen QSPC10

Teilenummer: 562243

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	Standard
Bauform	gerade Form
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 °C...60 °C
Produktgewicht	0.4 g
Befestigungsart	Befestigungsnadel
Pneumatischer Anschluss 1	Cartridge 10 mm
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Blindstopfen	POM
Werkstoff O-Ring	NBR