

Axialbausatz
EAMM-A-P10-38A-55A
Teilenummer: 562659

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	11 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	5.87 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	12.5 Nm
Produktgewicht	130 g
Schnittstellencode Aktuator	P10-38A
Schnittstellencode Motor In	55A
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	38A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform