

# Kupplung EAMC-16-20-4-8

Teilenummer: 562675

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	4 mm
Aufnahmedurchmesser 2	8 mm
Baugröße	16
Nennlänge	20 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	0.28 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	0.7 Nm
Produktgewicht	8 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform