Kupplung
EAMC-16-20-5-5

Teilenummer: 562676

Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	5 mm
Aufnahmedurchmesser 2	5 mm
Baugröße	16
Nennlänge	20 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	0.28 kgmm²
Übertragbares Drehmoment	1.1 Nm
Produktgewicht	8 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform