

# Kupplung EAMC-16-20-5-8

Teilenummer: 562677

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                   | Wert                   |
|---------------------------|------------------------|
| Aufnahmedurchmesser 1     | 5 mm                   |
| Aufnahmedurchmesser 2     | 8 mm                   |
| Baugröße                  | 16                     |
| Nennlänge                 | 20 mm                  |
| Einbaulage                | beliebig               |
| Max. Drehzahl             | 10000 1/min            |
| LABS-Konformität          | VDMA24364-B2-L         |
| Lagertemperatur           | -25 °C...60 °C         |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 %               |
| Umgebungstemperatur       | -25 °C...60 °C         |
| Massenträgheitsmoment     | 0.28 kgmm <sup>2</sup> |
| Übertragbares Drehmoment  | 1.1 Nm                 |
| Produktgewicht            | 8 g                    |
| Werkstoff-Hinweis         | RoHS konform           |