

Kupplung EAMC-30-32-6.35-10

Teilenummer: 562679

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	6.35 mm
Aufnahmedurchmesser 2	10 mm
Baugröße	30
Nennlänge	32 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	5.87 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	6.5 Nm
Produktgewicht	48 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform