

Kupplung EAMC-30-32-10-14

Teilenummer: 562683

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	10 mm
Aufnahmedurchmesser 2	14 mm
Baugröße	30
Nennlänge	32 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	5.87 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	12.5 Nm
Produktgewicht	48 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform