

Adapter NPFV-AF-G14-G14-MF

Teilenummer: 563398

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	6 mm
Betriebsdruck	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Adapter	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Dichtungen	NBR