

L-Steckverschraubung QBLF-3/8-3/8-U

Teilenummer: 564664

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	0.276 in
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Beschichtung
Einbaulage	beliebig
Bauform	L-Form
Gebindegröße	5
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Max. Anziehdrehmoment	16.2 ft-lbf
Produktgewicht	1.28 oz
Befestigungsart	Außensechskant 7/8
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde 3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außen-Ø 3/8"
Umgebungstemperatur Fahrenheit	32 °F...140 °F
Farbe Lösering	grau
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing, vernickelt PBT
Werkstoff Gewindedichtung	PTFE
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei