

Anschlussleitung NEBV-S1G44-K-10-N-LE39

Teilenummer: 565291

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	4-40UNC
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	1432 g
Elektrischer Anschluss	44-polig Dose Sub-D
Betriebsspannungsbereich DC	30 V
Strombelastbarkeit bei 40 °C	0.86 A
Kabellänge	10 m
Leitungseigenschaft	für statische Anwendungen
Min. Kabel-Biegeradius	95 mm
Kabeldurchmesser	9.6 mm
Toleranz Kabeldurchmesser	± 0,5 mm
Kabelaufbau	40 x 0,14 mm ²
Schutzart	IP65 IP67 in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-5 °C...60 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PBT
Werkstoff Steckkontakte	Bronze vergoldet