

Steckverschraubung CRQS-1/4-1/4-U

Teilenummer: 565320

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	0.157 in
Einbaulage	beliebig
Bauform	gerade Form
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-20 °C...150 °C
Max. Anziehdrehmoment	11.8 ft-lbf
Produktgewicht	0.628 oz
Verwendbare Leitungen	PFAN
Befestigungsart	Außensechskant 35/64
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde 1/4 NPTF
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außen-Ø 1/4"
Umgebungstemperatur Fahrenheit	-4 °F...302 °F
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lösering	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlauchdichtung	FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei