

# Steckverbindung CRQS-1/2T-U

Teilenummer: 565344

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                   | Standard                                                            |
| Nennweite                                  | 0.433 in                                                            |
| Einbaulage                                 | beliebig                                                            |
| Bauform                                    | gerade Form                                                         |
| Gebindegröße                               | 1                                                                   |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip                                                   |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                              |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung                        |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-Zone III                                                  |
| Lebensmitteltauglichkeit                   | siehe erweiterte Werkstoffinformation                               |
| Umgebungstemperatur                        | -20 °C...150 °C                                                     |
| Produktgewicht                             | 1.55 oz                                                             |
| Verwendbare Leitungen                      | PFAN                                                                |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | für Schlauch Außen-Ø 1/2"                                           |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außen-Ø 1/2"                                           |
| Umgebungstemperatur Fahrenheit             | -4 °F...302 °F                                                      |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform                                                        |
| Werkstoff Gehäuse                          | hochlegierter Stahl rostfrei                                        |
| Werkstoff Lösering                         | hochlegierter Stahl rostfrei                                        |
| Werkstoff Schlauchdichtung                 | FPM                                                                 |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment             | hochlegierter Stahl rostfrei                                        |