

Stecker NECU-L3G8-C2

Teilenummer: 565710

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Anschlusshäufigkeit	100
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	56 g
Elektrischer Anschluss	8-polig Schraubklemme Stecker gerade
Betriebsspannungsbereich DC	0 V...30 V
Strombelastbarkeit bei 40 °C	12 A
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Anschlussquerschnitt	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Umgebungstemperatur	-40 °C...85 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung verzinkt