

# Anschlussleiste VABM-L1-14W-G14-7

Teilenummer: 566647

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                  | Wert                                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Rastermaß                                | 16 mm                                  |
| Max. Anzahl Ventilplätze                 | 16                                     |
| Betriebsdruck                            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Zulassung                                | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)  |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK       | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung     |
| LABS-Konformität                         | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Max. Anziehdrehmoment Hutschienenmontage | 1.5 Nm                                 |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung  | 0.65 Nm                                |
| Max. Anziehdrehmoment Wandmontage        | 3 Nm                                   |
| Produktgewicht                           | 602 g                                  |
| Anschluss Steuerluft 12/14               | M5                                     |
| Anschluss Steuerabluft 82/84             | M5                                     |
| Pneumatischer Anschluss 1                | G1/4                                   |
| Pneumatischer Anschluss 2                | G1/8                                   |
| Pneumatischer Anschluss 3                | G1/4                                   |
| Pneumatischer Anschluss 4                | G1/8                                   |
| Pneumatischer Anschluss 5                | G1/4                                   |
| Werkstoff-Hinweis                        | RoHS konform                           |
| Werkstoff Anschlussleiste                | Aluminium-Knetlegierung                |