


Elektrik-Anschlussplatte VAVE-L1-1S2-LR

Teilenummer: 566720

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Verpolungsschutz	für Betriebsspannung
Zusätzliche Funktionen	Funkenlöschung Haltestromabsenkung
Signalzustandsanzeige	LED
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Zulassung	RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-5 °C...60 °C
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	1,5 g
Elektrischer Anschluss	2-polig Dose
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Befestigungsart	Clip
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA