

Kunststoffschlauch

PEN-.-U

Teilenummer: 567448

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Schlauchenschaften	energiekettentauglich
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...0.4 MPa -0.95 bar...4 bar -13.775 psi...58 psi
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Hinweis zum Betriebsdruck	Wasser: max. 0,6 MPa bei 0 - 50 °C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:--: Wasser (flüssig, eisfrei)]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Reinraumtauglichkeit, gemessen nach ISO 14644-14	Statisch installiertes Element, keine sinnvolle Bewertung möglich nach ISO 14644-1
Umgebungstemperatur	-22 °F...140 °F
Farbe	blau braun gelb grün natur rot schwarz silber weiß
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	PE