

L-Steckverschraubung QBL-3/8-3/16-U

Teilenummer: 567763

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 0.118 in |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Beschichtung |
| Einbaulage | beliebig |
| Bauform | L-Form |
| Gebindegröße | 10 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | 0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Umgebungstemperatur | 0 °C...60 °C |
| Max. Anziehdrehmoment | 16.2 ft-lbf |
| Produktgewicht | 0.66 oz |
| Befestigungsart | Außensechskant 11/16 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde 3/8 NPT |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außen-Ø 3/16" |
| Umgebungstemperatur Fahrenheit | 32 °F...140 °F |
| Farbe Lösering | grau |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Messing, vernickelt PBT |
| Werkstoff Gewindedichtung | PTFE |
| Werkstoff Lösering | POM |
| Werkstoff Schlauchdichtung | NBR |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |