

Kunststoffschlauch PUN-H-5/8-SI-150-CB

Teilenummer: 567944

FESTO

im Lebensmittelbereich zugelassen. (hydrolysebeständig).
Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---------------------------------------|
| Außen-Durchmesser Inch | 5/8 |
| Durchflussrelevanter Biegeradius | 0,288 Fuß |
| Min. Biegeradius | 0,125 Fuß |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -14,4 ... 145 Psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Lebensmittelunbedenklichkeit | gemäß Herstellererklärung |
| Umgebungstemperatur | -31 ... 145 °F |
| Produktgewicht nach Länge | 1,38 oz/ft |
| Farbe | silber |
| Shore-Härte | D 52 +/-3 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform Kupfer- und PTFE-frei |
| Werkstoffinformation Schlauch | TPE-U(PU) |