

Kunststoffschlauch PEN-3/8-SW-150-CB

Teilenummer: 569885

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aussen-Ø Inch	3/8
durchflussrelevanter Biegeradius	0.131 Fuß
Min. Biegeradius	0.088 Fuß
Schlaucheigenschaften	energiekettentauglich
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...0.4 MPa -0.95 bar...4 bar -13.775 psi...58 psi
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Hinweis zum Betriebsdruck	Wasser: max. 0,6 MPa bei 0 - 50 °C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser (flüssig, eisfrei)
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Reinraumklasse	Statisch installiertes Element, keine sinnvolle Bewertung möglich nach ISO 14644-1
Umgebungstemperatur	-22 °F...140 °F
Produktgewicht nach Länge	4.04 oz/ft
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss-Außen-Ø 3/8"
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	PE