

# Kunststoffschlauch

## PEN-5/8-BL-150-CB

Teilenummer: 569895

FESTO



### Datenblatt

Merkmal	Wert
Aussen-Ø Inch	5/8
durchflussrelevanter Biegeradius	0.41 Fuß
Min. Biegeradius	0.196 Fuß
Schlaucheigenschaften	energielos
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...0.4 MPa -0.95 bar...4 bar -13.775 psi...58 psi
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Hinweis zum Betriebsdruck	Wasser: max. 0,6 MPa bei 0 - 50 °C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser (flüssig, eisfrei)
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Reinraumtauglichkeit, gemessen nach ISO 14644-14	Statisch installiertes Element, keine sinnvolle Bewertung möglich nach ISO 14644-1
Umgebungstemperatur	-22 °F...140 °F
Produktgewicht nach Länge	12.5 oz/ft
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss-Außen-Ø 5/8"
Farbe	blau
Shore-Härte	D 52 +/- 3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	PE