

Kunststoffschlauch PLN-3/8-BL-150-CB

Teilenummer: 569917

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aussen-Ø Inch	3/8
durchflussrelevanter Biegeradius	0.187 Fuß
Min. Biegeradius	0.115 Fuß
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Hinweis zum Betriebsdruck	Wasser: max. 0,6 MPa bei 0 - 50 °C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser (flüssig, eisfrei)
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Reinraumklasse	Statisch installiertes Element, keine sinnvolle Bewertung möglich nach ISO 14644-1
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-22 °F...176 °F
Produktgewicht nach Länge	4.33 oz/ft
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss-Außen-Ø 3/8"
Farbe	blau
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	PE