

Faltenbalgbausatz EADB-V1-32-S201-300

Teilenummer: 570264

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	46 mm
Baugröße	32
Hubbereich	201 ... 300 mm
Kolbenstangenverlängerung	88 mm
Bauform	rund
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Faltenbalgbausatz mit gefasster Abluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3
Medienbeständigkeit	Stäube Späne Öle Fette Benzine
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Bewegte Masse	80 g
Produktgewicht	122 g
Befestigungsart	aufschiebbar mit Gewindestift
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Adaptionsteile	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Faltenbalg	NBR
Werkstoffinformation Gewindestifte	hochlegierter Stahl rostfrei