

# Endplatte VMPAL-EPL-CPX

Teilenummer: 570783

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	40 mm
Länge	107.3 mm
Max. Anzahl Ventilplätze	32
Ventilinselaufbau	Ventilgrößen mischbar
Maximale Anzahl Ventilsolenoiden	32
Betriebsdruck	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Steuerdruck	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP67
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	130 g
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldbus
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	intern für CPX
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Endplatte	Aluminium-Druckguss PA-verstärkt