

Stecker NECU-S-ECG4-HX-Q3

Teilenummer: 570922

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Anschlusshäufigkeit	1
Befestigungsart	einrastend
Elektrischer Anschluss	4-polig Stecker gerade / Schneidklemme viereckige Bauform
Betriebsspannungsbereich DC	0 V...30 V
Strombelastbarkeit bei 40 °C	3 A
Stoßspannungsfestigkeit	0.8 kV
Einzeldrahtdurchmesser	0.07 mm
Aderdurchmesser	0.8 mm...1 mm
Anschlussquerschnitt	0.14 mm ²
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PBT PC
Werkstoff Steckkontakte	vergoldet
Zulässige Isolierhülle	PP PVC TPE-E