Festdrossel
VMPA-FT-NW0.5-10

Teilenummer: 572545

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	Anschlussplatte
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	9 l/min...12 l/min
Betriebsdruck	-0.9 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	-5 °C...60 °C
Nennweite	0.5 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 °C...40 °C
Mediumstemperatur	-5 °C...60 °C
Produktgewicht	0.06 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Hohlschraube	Aluminium-Knetlegierung