

Adapter VMPAL-F20-G1/4

Teilenummer: 573914

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	55 g
Pneumatischer Anschluss 1	Cartridge 18 mm
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung