

Elektrik-Anschlussplatte VAVE-L1-1VR1-LP

Teilenummer: 573921

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Verpolungsschutz	bipolar
Zusätzliche Funktionen	Funkenlöschung
Signalzustandsanzeige	LED
Nennbetriebsspannung DC	12 V 24 V
Stoßspannungsfestigkeit	0.8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-5 °C...60 °C
Einbaulage	beliebig
Max. Anziehdrehmoment	0.27 Nm
Produktgewicht	3.2 g
Elektrischer Anschluss	4-polig / 2-polig M8 / - Stecker / Dose
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Befestigungsart	auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	PA
Werkstoff Dichtungen	EPDM
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Schrauben	Vergütungsstahl