

Anschlussleiste
VABM-L1-10G-G18-24-M-GR
Teilenummer: 573929

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	10.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl Ventilplätze	24
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 °C...60 °C
Produktgewicht	1009 g
Anschluss Steuerluft 12/14	M5
Anschluss Steuerabluft 82/84	M5
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8
Pneumatischer Anschluss 5	G1/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung