

Abdeckplatte VABB-L1-18

Teilenummer: 574482

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|--|
| Rastermaß | 19 mm |
| Betriebsdruck | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Zulassung | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung | 1.18 Nm |
| Produktgewicht | 50 g |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Abdeckplatte | Aluminium-Knetlegierung |