

Busanschaltung CDPX-F-CO

Teilenummer: 575301

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbautiefe	24 mm
Höhe	91 mm
Länge	41 mm
Zulassung	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 85 % nicht kondensierend
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 °C...50 °C
Produktgewicht	150 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Feldbus-Schnittstelle, Art	CANopen
Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik	Stecker Sub-D 9-polig
Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate	9,6 kbit/s bis 1 Mbit/s