


Zeitverzögerungsventil VZO-3-PK-3

Teilenummer: 5754

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2 mm
Betätigungsart	pneumatisch
Konstruktiver Aufbau	Sitzventil mit Rückstellfeder
Überdeckung	negative Überdeckung
Hinweis zur Zwangsdynamisierung	Schaltfrequenz mindestens 1/Woche
Betriebsdruck	2.5 bar...8 bar
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	60 l/min
Einstellbare Verzögerungszeit	0.25 s...5 s
Pausendauer für Rückstellung	50 ms
Wiederholgenauigkeit Zeiteinstellung	± 0,5 s
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	150 g
Befestigungsart	Fronttafeleinbau auf Montagerahmen wahlweise:
Pneumatischer Anschluss	PK-3
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss