


# Zeitverzögerungsventil VZ-3-PK-3

Teilenummer: 5755

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2 mm
Betätigungsart	pneumatisch
Konstruktiver Aufbau	Sitzventil mit Rückstellfeder
Überdeckung	negative Überdeckung
Hinweis zur Zwangsdynamisierung	Schaltfrequenz mindestens 1/Woche
Betriebsdruck	2.5 bar...8 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	90 l/min
Einstellbare Verzögerungszeit	0.25 s...5 s
Pausendauer für Rückstellung	55 ms
Wiederholgenauigkeit Zeiteinstellung	± 0,5 s
Explosionsschutz	Hinweis in der Bescheinigung beachten Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	150 g
Befestigungsart	Fronttafeleinbau auf Montagerahmen wahlweise:
Pneumatischer Anschluss	PK-3
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss